# PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation

2966508

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2966508

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction pour l'alimentation de quatre potentiels max., se monte sur NS 35/7,5

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2966508 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | DK62Z3 |
| Product key | DK62Z3 |
| GTIN | 4017918147600 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 37,97 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 34,506 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Module d'alimentation |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service (AC/DC) | 250 V AC/DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonctions de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) |
| Courant (Courant total) | 32 A |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |

### Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 85,7 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | gris (RAL 7042) |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |

### Homologations

CE

| | |
|---|---|
| Certificat | Conformité CE |

UKCA

| | |
|---|---|
| Certificat | Conformité UKCA |

Homologation construction navale

| | |
|---|---|
| Certificat | TAE0000196 |

Test aux gaz nocifs

| | |
|---|---|
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| | EN 60068-2-60 |

Données de construction navale

| | |
|---|---|
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## Données CEM

| | |
|---|---|
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |

## Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2966508

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E238705

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E238705

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01742

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E140324

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E140324

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E140324

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE0000196

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371692 |
| ECLASS-15.0 | 27371692 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002586 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,288 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr