

# FBST 500-PLC RD - Pont sans fin



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2966786>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont sans fin, intensité nominale: 32 A, longueur: 500 mm, coloris: rouge

## Données commerciales

Référence	2966786
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK62Z1
Product key	DK62Z1
GTIN	4017918130602
Poids par pièce (emballage compris)	46,45 g
Poids par pièce (hors emballage)	42,62 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont
-----------------	------

### Propriétés électriques

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

### Dimensions

Longueur	500 mm
----------	--------

### Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
---------	------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
--	------------------

### Homologations

#### UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2966786>



**GL**

Identifiant de l'homologation: 46016-03 HH



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E199827

# FBST 500-PLC RD - Pont sans fin



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2966786>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,179 kg CO2e
---------	---------------