

# NS 15 UNP AE EP 75X230 - Profilé plein



3002628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002628>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté

La figure illustre la variante sans trou oblong à l'avant

## Avantages

- Les profilés sont équipés de trous oblongs à l'avant pour la fixation
- La longueur des profilés est parfaitement adaptée aux boîtes de jonction en polyester de Phoenix Contact
- Une attention particulière est accordée à la précision des cotes et au traitement de surface.
- Les profilés répondent à la norme européenne en vigueur EN 60715

## Données commerciales

Référence	3002628
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH8421
Product key	BH8421
GTIN	4055626461342
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

# NS 15 UNP AE EP 75X230 - Profilé plein



3002628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002628>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

### Dimensions

Largeur	15 mm
Profondeur	53 mm
Longueur	218 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse

# NS 15 UNP AE EP 75X230 - Profilé plein



3002628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002628>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

### ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %