

SB 4-8-T - Barre de pontage

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026379>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barre de pontage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: orange



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3026379 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1Z2X |
| Product key | BE1Z2X |
| GTIN | 4017918351236 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,565 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,42 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| Pays d'origine | PL |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Barre de pontage |
| Nombre de pôles | 4 |
| Pas | 8,2 mm |
| Potentiels | 1 |

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 31,7 mm |
| Hauteur | 15,6 mm |
| Profondeur | 15,6 mm |
| Pas | 8,2 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|------------------|-------------------|
| Couleur | orange (RAL 2003) |
| Matériau | Cuivre |
| Matériau isolant | PA |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

Montage

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
|-----------------|-----------------------|

SB 4-8-T - Barre de pontage



3026379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026379>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SB 4-8-T - Barre de pontage



3026379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026379>

Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,069 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr