

# PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Bornier de test



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026450>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Bornier de test, nombre de pôles: 1, coloris: incolore



## Avantages

- La fiche de test femelle PSBJ... est utilisée à la place de la vis de pontage normale et assure la prise de tension sur un groupe de bornes ponté
- Les alvéoles pour fiche test sont conçues pour les cas spéciaux dans le domaine de l'approvisionnement en énergie

## Données commerciales

Référence	3026450
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z3X
Product key	BE1Z3X
GTIN	4017918351168
Poids par pièce (emballage compris)	2,523 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026450>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles	1

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6 mm
Hauteur	6 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	15 mm
Diamètre de picot	4,1 mm

### Indications sur les matériaux


Coloris	incolore
Matériau	Laiton
Matériau isolant	PA

# PSBJ-URTK 6 FARBLÓS - Bornier de test

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026450>

## Dessins



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026450>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-15.0	27250304
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---------------------------------------------	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------