

SB 10-8-T - Barre de pontage

3026382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026382>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barre de pontage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: orange



Données commerciales

Référence	3026382
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4017918351243
Poids par pièce (emballage compris)	18,43 g
Poids par pièce (hors emballage)	18,43 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

SB 10-8-T - Barre de pontage



3026382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026382>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Barre de pontage
Nombre de pôles	10
Pas	8,2 mm
Potentiels	1

Dimensions

Largeur	80,9 mm
Hauteur	15,6 mm
Profondeur	15,6 mm
Pas	8,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	orange (RAL 2003)
Matériau	Cuivre
Matériau isolant	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
-----------------	-----------------------

SB 10-8-T - Barre de pontage



3026382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026382>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB 10-8-T - Barre de pontage



3026382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026382>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr