

PAI-ST 35/1000MM - Adaptateur de test



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3029994>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

Description du produit

Adaptateur de test, avec câble surmoulé, 1 m de long

Données commerciales

Référence	3029994
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z3X
Product key	BE2Z3X
GTIN	4046356662239
Poids par pièce (emballage compris)	37,075 g
Poids par pièce (hors emballage)	37,075 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles	1

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	24 A
--------------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccord enfichable
Section de conducteur souple	2,5 mm ² ...

Dimensions

Largeur	6,9 mm
Hauteur	10,8 mm
Profondeur	56,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau	PA
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

PAI-ST 35/1000MM - Adaptateur de test



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3029994>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-ST 35/1000MM - Adaptateur de test



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3029994>

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr