

# PSBJ-GSK/S-N YE - Bornier de test



3032891

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032891>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bornier de test, pour une utilisation dans le bloc de jonction avec sectionnement à glissière UGSK/S, avec élément coulissant, coloris: jaune

## Données commerciales

Référence	3032891
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z3X
Product key	BE2Z3X
GTIN	4046356948333
Poids par pièce (emballage compris)	7,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application	pour une utilisation dans le bloc de jonction avec sectionnement à glissière UGSK/S
-----------------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Alvéole pour fiche test
-----------------	-------------------------

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage point-test	0,6
------------------------------	-----

### Dimensions

Largeur	6 mm
Hauteur	4,8 mm
Profondeur	44 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	jaune (RAL 1018)
Matériau de contact	PE-LD, laiton argenté

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

# PSBJ-GSK/S-N YE - Bornier de test



3032891

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032891>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

### ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %