

FBSL 5-8 - Pont enfichable



3030327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030327>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 5, intensité nominale: 41 A, coloris: rouge



Avantages

- Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

Données commerciales

Référence	3030327
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
GTIN	4055626029153
Poids par pièce (emballage compris)	6,527 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,527 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont enfichable
Nombre de pôles	5
Pas	8,2 mm

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions

Largeur	39,3 mm
Hauteur	20,38 mm
Profondeur	20,38 mm
Pas	8,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau	Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
-----------------	-----------------------

Dessins

Dessin schématique



FBSL 5-8 - Pont enfichable



3030327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030327>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---------------------------------------------	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,097 kg CO2e
---------	---------------