

FBSRH 3-8 - Fiches de court-circuitage



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033803>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, intensité nominale: 32 A, coloris: rouge

Avantages

- Le pont dispose d'un système d'aide au retrait intégré ce qui permet de l'utiliser facilement pour des opérations de pontage individuelles, sans recourir à des outils

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3033803 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2Z2X |
| Product key | BE2Z2X |
| GTIN | 4046356666923 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,252 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,752 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type de produit | Fiche de court-circuitage |
| Nombre de pôles | 3 |
| Pas | 8,2 mm |

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------|---|
| Courant de charge maximal | 32 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
|---------------------------|---|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Courant de charge maximal | 32 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
|---------------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 22,9 mm |
| Hauteur | 40,3 mm |
| Profondeur | 40,3 mm |
| Pas | 8,2 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |

Montage

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
|-----------------|-----------------------|

Dessins

Dessin schématique



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033803>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033803>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr