FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage

3033804

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033804

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, intensité nominale: 32 A, coloris: rouge

Avantages

- Le pont dispose d'un système d'aide au retrait intégré ce qui permet de l'utiliser facilement pour des opérations de pontage individuelles, sans recourir à des outils

Données commerciales

Référence	3033804
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
GTIN	4046356666930
Poids par pièce (emballage compris)	5,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,021 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fiche de court-circuitage
Nombre de pôles	4
Pas	8,2 mm

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	32 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	32 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Dimensions

Largeur	31,1 mm
Hauteur	40,3 mm
Profondeur	40,3 mm
Pas	8,2 mm

Indications sur les matériaux


Couleur	rouge (RAL 3001)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

Montage

Type de montage	Montage par enfichage

Dessins

Dessin schématique



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr