

# PAIS-4-P/P RD - Adaptateur de test



3032796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032796>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de test, Utiliser uniquement dans UDK 4 MTK-P/P et UK 5-MTK-P/P, Pour point test de 4 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

## Avantages

- Contact sûr des points test de 4 mm de diamètre dans l'orifice fonctionnel
- Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre

## Données commerciales

Référence	3032796
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z3X
Product key	BE2Z3X
GTIN	4055626011110
Poids par pièce (emballage compris)	2,38 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# PAIS-4-P/P RD - Adaptateur de test



3032796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032796>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Utiliser uniquement dans UDK 4 MTK-P/P et UK 5-MTK-P/P
Généralités	Ne pas enficher lorsque le système est sous tension

### Propriétés du produit

Type de produit	Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles	1

### Propriétés électriques

Courant de charge maximal	10 A
Tension max.	250 V

### Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	10 A
Type de raccordement	Raccord enfichable

### Dimensions

Largeur	6 mm
Hauteur	6,5 mm
Profondeur	53,3 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau	Alliage de cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

# PAIS-4-P/P RD - Adaptateur de test



3032796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032796>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

### ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# PAIS-4-P/P RD - Adaptateur de test



3032796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032796>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,071 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)