

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test



3035977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035977>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm



Avantages

- Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
- Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3035977 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2Z3X |
| Product key | BE2Z3X |
| GTIN | 4046356520690 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test



3035977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035977>

Caractéristiques techniques

Remarques

| | |
|-------------|--|
| Généralités | Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274 |
| Généralités | Ne pas enficher lorsque le système est sous tension |
| Généralités | Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique |

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type de produit | Alvéole pour fiche test |
| Nombre de pôles | 1 |

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------|-------|
| Courant de charge maximal | 10 A |
| Tension max. | 250 V |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Courant de charge maximal | 10 A |
| Type de raccordement | Raccord enfichable |

Dimensions

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 5,8 mm |
| Hauteur | 5,8 mm |
| Profondeur | 45,3 mm |
| Diamètre | 5,8 mm |
| Diamètre de picot | 2,4 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|---|------------------|
| Couleur | jaune (RAL 1018) |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------|---|
| Cycles d'enfichage | 1 |
|--------------------|---|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test



3035977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035977>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test



3035977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035977>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr