UK 10,3-CC HESILED N 600 2POL - Porte-fusibles

3048629

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048629

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: Classe CC, tension nominale: 600 V, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm^2, section : 1 mm^2- 16 mm^2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Avantages

- Porte-fusible pour la protection jusqu'à 600 V
- Pour cartouches fusibles CC 10 x 38 selon UL 4248-4
- Version bloquée à 2 pôles
- Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, grâce à l'indicateur d'état LED
- Possibilité de pontage facile

Données commerciales

Référence	3048629
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BE1234
Product key	BE1234
GTIN	4046356115995
Poids par pièce (emballage compris)	93 g
Poids par pièce (hors emballage)	93 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Cartouche fusible non fournie à la livraison

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction-fusibles
Nombre de pôles	2
Nombre de connexions	4
Nombre de rangées	2

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Type de fusible	Céramique
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	4 W
Fusible	Classe CC
Plage de tension voyant	220 V AC/DC ... 600 V AC/DC

Données d'entrée

Plage de tension voyant	220 V AC/DC ... 600 V AC/DC

Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	2
Section nominale	16 mm²
Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	2 Nm
Longueur à dénuder	15 mm
Gabarit	B6
	A7
Connexion selon la norme	CEI 60269-1 / -2
Section de conducteur rigide	1 mm² ... 16 mm²
Section du conducteur AWG	18 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	1 mm² ... 16 mm²
Section de conducteur souple [AWG]	18 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	1,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	1,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs rigides de même section	1 mm² ... 6 mm²
2 conducteurs souples de même section	1 mm² ... 6 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans	1,5 mm² ... 4 mm²

douille en plastique	
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	1,5 mm² ... 4 mm²
Section nominale	16 mm²
Int. nom.	30 A (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi)
Courant de charge maximal	30 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.)
Tension nominale	600 V (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi)

Dimensions

Largeur	35,1 mm
Hauteur	79,3 mm
Profondeur	56,5 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	64 mm
Profondeur sur NS 35/15	71,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Groupe d'isolant	III
Matériau isolant	PA
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CEI 60269-1 / -2

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dessins

Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048629

CSA
Identifiant de lhomologation: 274201

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Raccordement multiconducteur	600 V	30 A	18 - 6	-

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E244294

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,034 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr