SKS 32-D - Bloc de jonction de blindage

3062906

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062906

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices

Avantages

- Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.
- Trois types de montage sont possibles : sur profilé NS 35, sur barre collectrice ou directement sur plaque de montage conductrice.

Données commerciales

Référence	3062906
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7521
Product key	BE7521
GTIN	4046356562959
Poids par pièce (emballage compris)	95,28 g
Poids par pièce (hors emballage)	78,33 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de blindage
Pas	32 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,77 W

Caractéristiques de raccordement

Pied pour PE	Oui
Type de raccordement	Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide	15 mm² ... 32 mm²
Section du conducteur AWG	6 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	15 mm² ... 32 mm²
Section de conducteur souple [AWG]	6 ... 4 (conversion selon CEI)

Dimensions

Largeur	32 mm
Hauteur	36 mm
Profondeur	64 mm
Pas	32 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	15 mm ... 32 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	15 mm ... 32 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,103 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr