

CGS-AH 50 SET - Cache



3071410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071410>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache, conditionnement par paires, profondeur: 54,5 mm, largeur: 63 mm, hauteur: 214 mm, coloris: gris

Avantages

- Pose aisée des câbles et conducteurs prééquipés grâce à un mécanisme de rotation pour lequel une demande de brevet a été déposée
- Câblage ultérieur simple grâce aux ouvertures sans outil du mécanisme de rotation
- La bride intégrée avec dispositif anti-traction assure simplicité et rapidité de montage
- Planification aisée des faisceaux de câbles, la longueur de câble est prédéfinie par le bras pivotant
- Protection mécanique des câbles et mise en faisceau grâce à des capots de protection enfichables sans outil

Données commerciales

Référence	3071410
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE61ZX
Product key	BE61ZX
GTIN	4055626289168
Poids par pièce (emballage compris)	222 g
Poids par pièce (hors emballage)	215,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

Dimensions

Largeur	63 mm
Hauteur	214 mm
Profondeur	54,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27182811
ECLASS-15.0	27182811

ETIM

ETIM 10.0	EC002620
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

CGS-AH 50 SET - Cache



3071410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071410>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,749 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr