


AKG 16 RD - Bloc de jonction

3062951

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062951>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm², section : 1,5 mm² - 16 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: rouge

Données commerciales

Référence	3062951
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BE7331
Product key	BE7331
GTIN	4046356558365
Poids par pièce (emballage compris)	10,564 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,426 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction d'installation
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	76 A (pour une section de conducteur de 16 mm ²)
Puissance dissipée maximale en condition nominale	2,43 W
Intensité nominale I _N	76 A
Intensité admissible de la barre omnibus N	140 A

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	16 mm ²
Courant de charge maximal	76 A (pour une section de conducteur de 16 mm ²)

Etage 1 en haut 1 en bas 1

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	2,5 ... 3 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Section de conducteur rigide	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section du conducteur AWG	14 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	14 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conducteurs souples de même section	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Section nominale	16 mm ²
Int. nom.	76 A
Courant de charge maximal	76 A (pour une section de conducteur de 16 mm ²)
Tension nominale	300 V

Dimensions

Largeur	9,8 mm
Hauteur	23,7 mm
Profondeur	29 mm
Longueur	23,7 mm

AKG 16 RD - Bloc de jonction

3062951

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062951>



Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PA

Montage

Type de montage	Barre collectrice de N
-----------------	------------------------

AKG 16 RD - Bloc de jonction




3062951


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062951>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062951>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	-	65 A	18 - 6	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E60425				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	-	65 A	18 - 6	-
C				
	-	65 A	18 - 6	-
F				
	-	65 A	18 - 6	-

 EAC Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505				
---	--	--	--	--

AKG 16 RD - Bloc de jonction

3062951

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062951>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AKG 16 RD - Bloc de jonction

3062951

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062951>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr