

FIP-3/3 SERVICE - Connecteur de coupure



3069312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069312>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur de coupure, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: rouge



Données commerciales

Référence	3069312
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE6113
Product key	BE6113
GTIN	4055626157580
Poids par pièce (emballage compris)	36,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	32 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Nombre de pôles	3
Pas	8,2 mm

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
Surtension transitoire d'essai	5 kV

Caractéristiques de raccordement

Int. nom.	20 A
Courant de charge maximal	20 A
Tension nominale	400 V

Dimensions

Largeur	24,5 mm
Hauteur	53,4 mm
Pas	8,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

FIP-3/3 SERVICE - Connecteur de coupure



3069312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069312>

Type de montage	Enfichage dans l'embase
-----------------	-------------------------

FIP-3/3 SERVICE - Connecteur de coupure

3069312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069312>



Dessins

Schéma de connexion



FIP-3/3 SERVICE - Connecteur de coupure



3069312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069312>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	15,505 kg CO2e
---------	----------------