

ICC-MT 0,5-1,0 BA - Contact à sertir



3190603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190603>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm², sous forme de ruban

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !

Données commerciales

Référence	3190603
Conditionnement	4□000 Unité(s)
Commande minimum	4□000 Unité(s)
Clé de vente	AACCB E
Product key	AACCB E
GTIN	4017918100582
Poids par pièce (emballage compris)	0,98 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,45 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

ICC-MT 0,5-1,0 BA - Contact à sertir

3190603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190603>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	ICC-MT
Pas	0 mm


Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Longueur à dénuder	4 mm ... 4,1 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Section conduct. AWG	20 ... 18
Diamètre de fil avec isolation	1,4 mm ... 2,31 mm

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain Sn)


Dimensions

Dessin coté	
Pas	-

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	12 A
--------------------------	------

Indications sur l'emballage

Dessin coté	
Type de conditionnement	Ceinture

ICC-MT 0,5-1,0 BA - Contact à sertir


3190603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190603>



Dessins

Dessin coté



ICC-MT 0,5-1,0 BA - Contact à sertir

3190603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190603>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 0,5-1,0 BA - Contact à sertir

3190603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190603>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr