

# FBP-3/20 TR - Profilé de recouvrement



3070001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3070001>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé de recouvrement, profondeur: 32 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 195,6 mm, coloris: transparent

La figure illustre la version de l'article

## Données commerciales

Référence	3070001
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE6113
Product key	BE6113
GTIN	4055626398877
Poids par pièce (emballage compris)	111 g
Poids par pièce (hors emballage)	95,6 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	PL

3070001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3070001>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Gamme de produits	FAME 3

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

### Dimensions

Largeur	74,1 mm
Hauteur	195,6 mm
Profondeur	32 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PVC

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

3070001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3070001>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3070001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3070001>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)