# SCPI 4-8 - Fiches de court-circuitage

3070424

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3070424

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiches de court-circuitage, pas: 8,15 mm, nombre de pôles: 4, coloris: orange

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3070424 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1Z3X |
| Product key | BE1Z3X |
| GTIN | 4055626348162 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,46 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 15,46 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Les fiches de court-circuitage sont destinés à court-circuiter des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure voisins. Elles permettent de court-circuiter des transformateurs de courant, elles servent lors des opérations d'entretien et de mise en service d'équipements de protection installés dans des systèmes d'alimentation en énergie. Brancher et débrancher les fiches de court-circuitage est autorisé uniquement hors tension et hors charge. |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Fiche de court-circuitage |
| Nombre de pôles | 4 |
| Pas | 8,15 mm |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de référence | 60 V DC |
| | 30 V AC |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Diamètre de picot | 4,00 mm |
| Pas | 8,15 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | orange (RAL 2003) |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage par enfichage |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000489 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr