

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190564>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 0,5 à 1,0 mm²

Données commerciales

Référence	3190564
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AACCEG
Product key	AACCEG
GTIN	4017918093396
Poids par pièce (emballage compris)	0,425 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,416 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190564>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	MSTBC-MT
Pas	0 mm

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Longueur à dénuder	4 mm ... 4,1 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Section conduct. AWG	20 ... 18
Diamètre de fil avec isolation	1,4 mm ... 2,3 mm

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain Sn)

Dimensions

Pas	-
-----	---

Propriétés électriques

Intensité nominale I _N	12 A
-----------------------------------	------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Produit en vrac
-------------------------	-----------------

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190564>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190564>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,018 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr