

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm²

Données commerciales

Référence	3190577
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AACCB E
Product key	AACCB E
GTIN	4017918093402
Poids par pièce (emballage compris)	0,346 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,329 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir

3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	ICC-MT
Pas	0 mm

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Longueur à dénuder	4 mm ... 4,1 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 1 mm²
Diamètre de fil avec isolation	1,4 mm ... 2,31 mm

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain Sn)

Dimensions

Dessin coté

Technical drawing of a mechanical part (likely a pin or bolt) showing dimensions and section views. The main view shows a pin with a diameter of 4.2 mm, a length of 24.9 mm, and a shoulder with a diameter of 5.55 mm. The shoulder has a height of 26.1 mm. Section A-A shows a cross-section with a diameter of 8.2 mm and a width of 8 mm. Section B-B shows a cross-section with a diameter of 8 mm and a width of 8 mm. The drawing is labeled 'Dessin coté' (Technical drawing) and 'Pas' (Pitch).

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	12 A
--------------------------	------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Produit en vrac
-------------------------	-----------------

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir


3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>



Dessins

Dessin coté



ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr