# ICC-MT 0,5-1,0 BA - Contact à sertir

3190603

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190603

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !

Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 $mm^2$, sous forme de ruban

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3190603 |
| Conditionnement | 4□000 Unité(s) |
| Commande minimum | 4□000 Unité(s) |
| Clé de vente | AACCBE |
| Product key | AACCBE |
| GTIN | 4017918100582 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,98 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Contact à sertir |
| Gamme de produits | ICC-MT |
| Pas | 0 mm |


### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Mâle |
| Longueur à dénuder | 4 mm ... 4,1 mm |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Section conduct. AWG | 20 ... 18 |
| Diamètre de fil avec isolation | 1,4 mm ... 2,31 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Surface des contacts | étain Sn |
| Matériau de surface du contact | étain |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain Sn) |


### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Pas | - |

### Propriétés électriques


| | |
|---|---|
| Intensité nominale $I_N$ | 12 A |

### Indications sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Type de conditionnement | Ceinture |

## Dessins

Dessin coté



## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr