# DS-QTC 1,5 - Segment de couvercle

3205200

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3205200

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Segment de couvercle, profondeur: 39,3 mm, hauteur: 94 mm, coloris: gris

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3205200 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE3Z1X |
| Product key | BE3Z1X |
| GTIN | 4017918932596 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,338 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,293 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Flasque d'extrémité |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C (  ) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 94 mm |
| Profondeur | 39,3 mm |
| Epaisseur min. | 1 mm |

### Remarques

| | |
|---|---|
| Généralités | Il faut utiliser un segment de couvercle lorsque les blocs de jonction, avec un nombre plus élevé de points de connexion, ne peuvent pas être recouverts par un autre bloc de jonction. |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000886 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr