

# PPC 1,5/S-NS/12 - Couplage COMBI



3213484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3213484>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm<sup>2</sup>, 1er étage, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris

## Avantages

- Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition
- Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
- Testé pour applications ferroviaires

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3213484       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE2245        |
| Product key                         | BE2245        |
| GTIN                                | 4046356802659 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,5 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Type de produit       | Coupleur de bloc de jonction |
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire        |
|                       | Construction des machines    |
|                       | Construction d'installations |
| Nombre de pôles       | 12                           |
| Pas                   | 3,5 mm                       |
| Nombre de connexions  | 1                            |
| Nombre de rangées     | 1                            |
| Potentiels            | 12                           |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Tension de tenue aux chocs assignée               | 6 kV   |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |

### Caractéristiques de raccordement

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Section nominale | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------|

#### 1er étage

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type de raccordement                                              | Raccordement Push-in                                            |
| Longueur à dénuder                                                | 8 mm                                                            |
| Gabarit                                                           | A1 / B1                                                         |
| Connexion selon la norme                                          | CEI 61984                                                       |
| Section de conducteur rigide                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                    |
| Section du conducteur AWG                                         | 26 ... 16 (conversion selon CEI)                                |
| Section de conducteur souple                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                    |
| Section de conducteur souple [AWG]                                | 26 ... 16 (conversion selon CEI)                                |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                    |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>                      |
| Section nominale                                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Int. nom.                                                         | 17,5 A                                                          |
| Courant de charge maximal                                         | 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Tension nominale                                                  | 500 V                                                           |

#### 1er étage Section de raccordement par enfichage direct

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Section de conducteur rigide                                      | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>   |

# PPC 1,5/S-NS/12 - Couplage COMBI



3213484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3213484>

## Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur                  | 42 mm   |
| Largeur de couvercle     | 2,2 mm  |
| Hauteur                  | 43 mm   |
| Profondeur               | 27,1 mm |
| Profondeur sur NS 15     | 28,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 28,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/15  | 35,8 mm |
| Pas                      | 3,5 mm  |

## Indications sur les matériaux

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                                   | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0              |
| Groupe d'isolant                                                          | I               |
| Matériau isolant                                                          | PA              |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C          |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 130 °C          |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C          |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg        |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi          |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi          |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi          |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | oui |
|------------------------|-----|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)     | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement)                 |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage)            | -5 °C ... 70 °C                                                                   |
| Température ambiante (confirmation)       | -5 °C ... 70 °C                                                                   |

# PPC 1,5/S-NS/12 - Couplage COMBI



3213484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3213484>

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

## Normes et spécifications

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
|--------------------------|-----------|

## Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/15  |
|                 | NS 35/7,5 |

## Dessins

Diagramme




Schéma de connexion



# PPC 1,5/S-NS/12 - Couplage COMBI



3213484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3213484>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3213484>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

# PPC 1,5/S-NS/12 - Couplage COMBI



3213484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3213484>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000897 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %