C-FC 6/M4 - Cosse à fourche

3240148

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240148

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cosse à fourche, non isolée, 2,6 - 6 mm^2, M4

Avantages

- Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant possèdent un col brasé et atteignent des forces d'extraction élevées en association avec les pinces CRIMPFOX-RC ... et CRIMPFOX-RCI ...
- Les variantes isolées sont exemptes d'halogène et équipées avec "EASY ENTRY".

Données commerciales


Référence	3240148
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH3442
Product key	BH3442
GTIN	4046356453653
Poids par pièce (emballage compris)	1,39 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,39 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Caractéristiques du produit	Design selon la norme DIN 46234
	Brasé
	Étamage galvanique

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	8,2 mm
Longueur de la douille	19,5 mm
Longueur cône d’entrée isolant	6,5 mm
Longueur à dénuder maximale	9 mm
Espace milieu-cône d’entrée isolant	7,5 mm
Epaisseur min.	1 mm
Cote intérieure collet d'isolation	3,6 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	4,3 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé
Composants	exempt d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	19,5 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	110 °C

Normes et spécifications

Design selon la norme	DIN 46234

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,034 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr