

# SKS 20 - Bloc de jonction de blindage

3240212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240212>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices



## Avantages

- Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosive, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.
- Trois types de montage sont possibles : sur profilé NS 35, sur barre collectrice ou directement sur plaque de montage conductrice.

## Données commerciales

Référence	3240212
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7522
Product key	BE7522
GTIN	4046356458917
Poids par pièce (emballage compris)	37,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,41 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# SKS 20 - Bloc de jonction de blindage



3240212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240212>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module de blindage
Pas	24,7 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,31 W
---	--------

### Caractéristiques de raccordement

Pied pour PE	Oui
Type de raccordement	Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide	10 mm <sup>2</sup> ... 20 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	6 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	10 mm <sup>2</sup> ... 20 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple [AWG]	6 ... 6 (conversion selon CEI)

### Dimensions

Largeur	24,7 mm
Hauteur	27 mm
Profondeur	40,5 mm
Pas	24,7 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 20 mm
-----------------------------	----------------

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

### Montage

Type de montage	Barre collectrice de N
-----------------	------------------------

# SKS 20 - Bloc de jonction de blindage



3240212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240212>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

### ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SKS 20 - Bloc de jonction de blindage



3240212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240212>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)