

AH-ME - Capot de protection

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240265>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot, pour monter les composants à l'abri des contacts accidentels et de la poussière



Avantages

- Le cache s'encliquète facilement sur les butées APH-ME correspondantes et peut être plombé, en option
- Les profilés de protection empêchent tout actionnement involontaire de barrettes de raccordement.
- Ce profilé est spécialement adapté au contour des blocs de jonction de sectionnement de convertisseurs de mesure.
- Le capot de protection AH-ME est fermé de tous les côtés ; il s'encliquète sur les butées et peut être plombé en option

Données commerciales

Référence	3240265
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BE61ZX
Product key	BE61ZX
GTIN	4046356462884
Poids par pièce (emballage compris)	257,25 g
Poids par pièce (hors emballage)	191,16 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

AH-ME - Capot de protection

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240265>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	150 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	78 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

AH-ME - Capot de protection


3240265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240265>



Dessins

Dessin coté



AH-ME - Capot de protection

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240265>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AH-ME - Capot de protection

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240265>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,762 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr