

# CD 100X80 BU - Goulotte

3240324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240324>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm

## Avantages

- Extraction sans outil et sans bavure de la nervure par le point de rupture prescrit
- Le coupe-goulotte PPS CD permet une coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à sa transmission par levier et à sa géométrie de coupe spécifique.
- Coupe facile, sans effort et sans bavure avec cisaille pour goulottes CUTFOX-CD
- Les têtes larges et inclinées de la barrette de goulotte garantissent un montage facile et un maintien parfait du couvercle.
- Maintien sécurisé des câbles posés à l'aide d'étriers de retenue encliquetables latéralement sur les barrettes
- Les rivets à expansion plastiques permettent de fixer simplement les goulottes au moyen d'un outil à river.

## Données commerciales

Référence	3240324
Conditionnement	8 Unité(s)
Commande minimum	8 Unité(s)
Clé de vente	BE7432
Product key	BE7432
GTIN	4046356508049
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 993 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 777 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Goulotte de câblage
-----------------	---------------------

### Dimensions

Largeur	100 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	2000 mm
Intervalle entre perçages	25 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm ... 14 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	sans plomb

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	non
--------------------	-----

### Propriétés mécaniques

Section d'utilisation	7174 mm <sup>2</sup> (100 %)
Nombre de câbles pour un taux de remplissage de 60 %	275 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm)

### Caractéristiques techniques

Intervalle entre perçages	25 mm
---------------------------	-------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

# CD 100X80 BU - Goulotte

3240324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240324>



## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240324>



**CSA**

Identifiant de l'homologation: 80202282



**Approbation du sigle VDE**

Identifiant de l'homologation: 40058456



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E328576

# CD 100X80 BU - Goulotte

3240324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240324>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

### ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# CD 100X80 BU - Goulotte

3240324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240324>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

3,941 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)