# C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 - Connecteur

3240537

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240537

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 $mm^2$, pour connecteur mâle 4,8 x 0,8 mm

## Avantages

- Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
- Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
- Absence d'halogène
- Étamage électrolytique

## Données commerciales


| | |
|---|---|
| Référence | 3240537 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3451 |
| Product key | BH3451 |
| GTIN | 4046356528078 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,004 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,994 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Connecteur |
| Caractéristiques du produit | Exempt d'halogène |
| | avec le système « Easy Entry » |
| | Brasé |
| | Isolé en PA |
| | Étamage galvanique |
| | Plage de température de -20 °C ... +105 °C |
| | Classe d'inflammabilité V2 selon UL 94 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 4,8 mm |
| Longueur de la douille | 19,5 mm |
| Longueur cône d’entrée isolant | 10,5 mm |
| Longueur à dénuder maximale | 7 mm |
| Epaisseur min. | 0,4 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 4,3 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
| Matériau | Laiton |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Revêtement | étamage électrolytique |
| Matériau isolant | PA |
| Composants | exempt d'halogène |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | 19,5 mm |


### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 105 °C |
| Température permanente | 105 °C |
| Température de courte durée | 120 °C |

## Dessins

Dessin coté



## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001052 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr