

WP-STEEL S 45 - Gaine de protection



3240690

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240690>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Gaine de protection, matériau: Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 40 mm, Longueur totale: 10 m

Données commerciales

Référence	3240690
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356736954
Poids par pièce (emballage compris)	6□900 g
Poids par pièce (hors emballage)	6□900 g
Numéro du tarif douanier	83071000
Pays d'origine	DE

WP-STEEL S 45 - Gaine de protection



3240690

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240690>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	La longueur de la gaine protectrice est mesurée à l'état tendu ; tolérance de longueur ± 5 %
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Gaine de protection
Résistance à la traction GRP	500 N

Dimensions

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	40 mm
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Rayon de courbure, dynamique	205 mm
Rayon de courbure, statique	82 mm
Résistance à la traction	500 N
Absence d'halogène	oui

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-200 °C ... 600 °C

WP-STEEL S 45 - Gaine de protection



3240690

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240690>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

ETIM

ETIM 10.0	EC001179
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL S 45 - Gaine de protection



3240690

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240690>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr