
# UT 4-PE/L/MT - Bloc de jonction à plusieurs étages

3214364

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3214364

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm$^2$, section : 0,14 mm$^2$ - 6 mm$^2$, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm$^2$, section : 0,14 mm$^2$ - 6 mm$^2$, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3214364 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1131 |
| Product key | BE1131 |
| GTIN | 4046356895699 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,032 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 32,032 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Bloc de jonction à plusieurs étages |
| Gamme de produits | UT |
| Nombre de connexions | 5 |
| Nombre de rangées | 3 |
| Potentiels | 3 |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Pied pour PE | Oui |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 4 mm² |

Etage 1 en haut 1 en bas 1

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Gabarit | A4 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple scellé par ultrasons | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] scellé par ultrasons | 22 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Int. nom. | 28 A |
| Courant de charge maximal | 36 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |

Etage 2

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |

| | |
|---|---|
| Filetage vis | M3 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Courant de charge maximal | 20 A (pour raccordement du conducteur de 6 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |

## Données Ex

Données assignées (ATEX/IECEx)

| | |
|---|---|
| Repérage | Ⓔx II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Plage de température de service | -60 °C ... 130 °C |
| Cycles de manœuvre du couteau de sectionnement | 100 |
| Accessoires homologués Ex | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
| | 3022218 CLIPFIX 35 |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Sortie | (permanent) |

Étage Ex Généralités

| | |
|---|---|
| Tension de référence | 550 V |

Caractéristiques raccordement Ex Généralités

| | |
|---|---|
| Plage couple | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Section nominale | 4 mm² |
| Section assignée AWG | 12 |
| Capacité de raccordement rigide | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 26 ... 10 |
| Capacité de raccordement flexible | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 26 ... 10 |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 26 ... 16 |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 26 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple avec embout sans douille en | 26 ... 12 |

| | |
|---|---|
| plastique AWG | |
| Sortie | (permanent) |

Étage Ex 2ème étage

| | |
|---|---|
| Courant de référence | 24 A (4 mm²) |
| Courant de charge maximal | 32 A (6 mm²) |
| Résistance de contact | 0,6 mΩ |
| Augmentation de température | 40 K (24 A / 4 mm²) |
| Sortie | (permanent) |

Étage Ex 3ème étage

| | |
|---|---|
| Courant de référence | 16 A (4 mm²) |
| Courant de charge maximal | 16 A (6 mm²) |
| Résistance de contact | 1,3 mΩ |
| Augmentation de température | 40 K (16 A / 4 mm²) |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 92,7 mm |
| Profondeur | 60,1 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 61,7 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 69,2 mm |

## Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |

## Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Paroi latérale ouverte | non |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Oscillations/grésillements sur bande large

| | |
|---|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie, catégorie 1, classe B, monté sur la caisse du véhicule |
| Fréquence | $f_1$ = 5 Hz jusqu'à $f_2$ = 150 Hz |
| Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 0,58g |

| | |
|---|---|
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |

Chocs

| | |
|---|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

## Normes et spécifications


| | |
|---|---|
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
| | CEI 60947-7-1 |

## Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

## Dessins

Schéma de connexion



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3214364

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E60425

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | - |
| étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | - |
| raccordement PE | - | - | 26 - 10 | - |
| C | | | | |
| étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | - |
| étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | - |
| raccordement PE | - | - | 26 - 10 | - |
| D | | | | |
| raccordement PE | - | - | 26 - 10 | - |

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E192998

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| raccordement PE | - | - | 26 - 10 | 26 - 10 |
| étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| Fonction de borne de sectionnement | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |

**IECEx**
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA14.0014U

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E192998

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| raccordement PE | - | - | 26 - 10 | - |
| étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | - |
| Fonction de borne de sectionnement | 300 V | 16 A | 26 - 10 | - |

**CCC**
Identifiant de lhomologation: 2020322313000632

**ATEX**
Identifiant de lhomologation: KIWA14ATEX0025U

**UKCA-EX**
Identifiant de lhomologation: CSAE 21UKEX3606U

**EAC Ex**
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000902 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3420a0d8-85ca-4118-a15f-71788b9b6a20 |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,068 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr