# WT-STEEL SH 4,6X259 - Collier serrant

3240822

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240822

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Collier serrant en acier inoxydable (AISI 316), convient aussi aux environnements agressifs (par ex. l'eau salée), avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapides et sûrs

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3240822 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7132 |
| Product key | BE7132 |
| GTIN | 4046356705707 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,222 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,098 g |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine | GB |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Attache-câble |
| Résistance à la traction GRP | 890 N |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 4,6 mm |
| Longueur | 259 mm |
| Epaisseur max. | 0,25 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Conforme aux directives RoHS | oui |
| Couleur | argenté |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316 |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du câble | ≤ 69,00 mm |
| Résistance à la traction | 890 N |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -80 °C ... 538 °C |
| Température ambiante (montage) | -80 °C ... 538 °C |
| Résistance au rayonnement UV | oui |
| Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | fixe |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240822

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E328576

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000057Y

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000046 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr