

# EB 3-31/PT - Pont d'insertion



3215058

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3215058>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont d'insertion, pas: 31 mm, nombre de pôles: 3, intensité nominale: 232 A, longueur: 78 mm, coloris: rouge



## Données commerciales

Référence	3215058
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
GTIN	4046356903561
Poids par pièce (emballage compris)	109 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,99 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont d'insertion
Nombre de pôles	3
Pas	31 mm

### Propriétés électriques

Courant de charge maximal	232 A
---------------------------	-------

### Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	232 A
---------------------------	-------

### Dimensions

Largeur	85,7 mm
Hauteur	78,4 mm
Profondeur	36,7 mm
Longueur	78,4 mm
Pas	31 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Revêtement	étamé
Matériau isolant	PA

3215058

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3215058>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %