

WP-SPIRAL PVC C 27 - Gaine de protection



3240853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240853>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Gaine de protection, matériau: PVC, filament: PVC Acier pour ressorts, gainé, résistant aux UV: non, souple, indice de protection: IP68, coloris: gris, diamètre intérieur: 22 mm, Longueur totale: 10 m

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3240853 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DSA |
| Product key | AF7DSA |
| GTIN | 4046356736794 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 999,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 999,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 39173200 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Remarques

| | |
|------------------------------------|--|
| Information pour le fonctionnement | La longueur de la gaine protectrice est mesurée à l'état tendu ; tolérance de longueur ± 5 % |
|------------------------------------|--|

Propriétés du produit

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit | Gaine de protection |
| Résistance à la traction GRP | 100 N |

Dimensions

Dimensions extérieures

| | |
|--------------------|-------|
| Diamètre extérieur | 27 mm |
|--------------------|-------|

Dimensions intérieures

| | |
|--------------------|-------|
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|--------------------|-------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Matériau | PVC |
| Matériau Filament | PVC (Acier pour ressorts, gainé) |
| Composants | exempt de silicone et de cadmium |

Câble/conducteur

| | |
|------------------------------|-------|
| Rayon de courbure, dynamique | 50 mm |
| Rayon de courbure, statique | 20 mm |
| Résistance à la traction | 100 N |
| Absence d'halogène | non |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Résistance au rayonnement UV | non |
| Température de courte durée | 100 °C |


WP-SPIRAL PVC C 27 - Gaine de protection



3240853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240853>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240853>



Approbation du sigle VDE

WP-SPIRAL PVC C 27 - Gaine de protection



3240853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240853>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430304 |
| ECLASS-15.0 | 27430304 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001177 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

WP-SPIRAL PVC C 27 - Gaine de protection



3240853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240853>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr