C-RCI 2,5/M5 - Cosse à œillet

3240024

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240024

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cosse à anneau, bleue, 1,5 ... 2,5 mm^2, M5

Avantages

- Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
- Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.

Données commerciales


Référence	3240024
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH3421
Product key	BH3421
GTIN	4046356452014
Poids par pièce (emballage compris)	0,95 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,945 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Caractéristiques du produit	Exempt d'halogène
	avec le système « Easy Entry »
	Brasé
	Isolé en PA

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	9,5 mm
Longueur de la douille	23 mm
Longueur cône d’entrée isolant	11 mm
Longueur à dénuder maximale	8 mm
Espace milieu-cône d’entrée isolant	7,3 mm
Epaisseur min.	0,8 mm
Cote intérieure collet d'isolation	4,5 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	5,3 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Revêtement	étamé
Matériau isolant	PA
Composants	exempt d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	23 mm

Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

Température ambiante optimale (stockage, transport)	20,00 °C 50,00 % Humidité (RH), stockage du produit dans son emballage d'origine fermé. Éviter l'exposition directe au soleil ou à une source de chaleur.

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 100 °C
Température de courte durée	100 °C

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,021 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr