# WP-G HF IP66 PG7 BK - Raccord vissé pour gaine de protection

3240888

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240888

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3240888 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DSA |
| Product key | AF7DSA |
| GTIN | 4046356709958 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,04 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4,04 g |
| Numéro du tarif douanier | 39174000 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Presse-étoupe pour tube ondulé |
| Application | Presse-étoupe |
| Sortie du câble | droit |
| Type de filetage | Pg |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 32,5 mm |
| Ouverture de clé | 16 mm |
| Ouverture de clé Montage | 16 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau | PA 6 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du raccordement vissé | PA |
| Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Absence d'halogène | oui |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
| Résistance au rayonnement UV | non |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240888

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E86359

**LR**

**Approbation du sigle VDE**

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27430311 |
| ECLASS-13.0 | 27430311 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001178 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,651 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr