C-RC 50/M10 DIN - Cosse à œillet

3240112

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240112

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cosse à anneau, non isolée, 50 mm^2, M10

Avantages

- Les outils CRIMPFOX-RC... de notre gamme de pinces à sertir CRIMPFOX permettent un sertissage optimal.
- La zone de sertissage brasée offre d'excellents résultats d'extraction de conducteur.
- Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique de qualité supérieure avec étamage galvanique pour une protection maximale contre la corrosion.

Données commerciales


Référence	3240112
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH3422
Product key	BH3422
GTIN	4046356453295
Poids par pièce (emballage compris)	16,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,99 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Caractéristiques du produit	Design selon la norme DIN 46234
	Brasé
	Étamage galvanique

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	18 mm
Longueur de la douille	43 mm
Longueur cône d’entrée isolant	16 mm
Longueur à dénuder maximale	19 mm
Espace milieu-cône d’entrée isolant	18 mm
Epaisseur min.	1,8 mm
Cote intérieure collet d'isolation	11 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	10,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	43 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	110 °C

Normes et spécifications

Design selon la norme	DIN 46234

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,104 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr