

WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit



Données commerciales

Référence	3240899
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356710060
Poids par pièce (emballage compris)	16,88 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,51 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Application	Presse-étoupe
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	métrique

Dimensions

Largeur	37 mm
Hauteur	47 mm
Ouverture de clé	34 mm
Ouverture de clé Montage	34 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	23 mm
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	VO
Matériau du raccordement vissé	PA
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
-----------------------	-----------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C

WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E86359



LR



Approbation du sigle VDE

WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,259 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr