SKS 14 - Bloc de jonction de blindage

3240211

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240211

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices

Avantages

- Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.
- Trois types de montage sont possibles : sur profilé NS 35, sur barre collectrice ou directement sur plaque de montage conductrice.

Données commerciales

Référence	3240211
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7522
Product key	BE7522
GTIN	4046356458887
Poids par pièce (emballage compris)	18,27 g
Poids par pièce (hors emballage)	18,27 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de blindage
Pas	19 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,31 W

Caractéristiques de raccordement

Pied pour PE	Oui
Type de raccordement	Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide	4 mm² ... 13,5 mm²
Section du conducteur AWG	10 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	4 mm² ... 13,5 mm²
Section de conducteur souple [AWG]	10 ... 8 (conversion selon CEI)

Dimensions

Largeur	19 mm
Hauteur	21 mm
Profondeur	32 mm
Pas	19 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 14 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Montage

Type de montage	Barre collectrice de N

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,168 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr