

WP-G PP HF PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240989>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65



Données commerciales

Référence	3240989
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711210
Poids par pièce (emballage compris)	7 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,48 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-G PP HF PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240989>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Application	Presse-étoupe
Sortie du câble	droit
Type de filetage	Pg

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	41 mm
Ouverture de clé	21 mm
Ouverture de clé Montage	21 mm
	23 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du raccordement vissé	PP
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 110 °C

WP-G PP HF PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240989>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240989>



Approbation du sigle VDE

WP-G PP HF PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240989>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240989>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,912 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr