

# WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3241006       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DSA        |
| Product key                         | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356711388 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 16,8 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 16,8 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39174000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Type de produit       | Presse-étoupe pour tube ondulé    |
| Application           | Presse-étoupe                     |
| Type de presse-étoupe | Vissage de la gaine de protection |
| Sortie du câble       | droit                             |
| Type de filetage      | Pg                                |

### Dimensions

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Largeur                  | 39 mm |
| Hauteur                  | 58 mm |
| Ouverture de clé         | 35 mm |
| Ouverture de clé Montage | 35 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau                            | PP                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                |
| Matériau du raccordement vissé      | PP                |
| Composants                          | exempt d'halogène |

### Câble/conducteur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Absence d'halogène | oui |
|--------------------|-----|

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Type de presse-étoupe | Vissage de la gaine de protection |
|-----------------------|-----------------------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP54              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 110 °C |

# WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>



Approbation du sigle VDE

# WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001178 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,406 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)