WP-GT PP HF M16 - Raccord vissé pour gaine de protection

3241011

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241011

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

Données commerciales

Référence	3241011
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711432
Poids par pièce (emballage compris)	3,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,8 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-GT PP HF M16 - Raccord vissé pour gaine de protection

3241011

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241011

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Application	Presse-étoupe
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	métrique

Dimensions

Largeur	21 mm
Hauteur	39,5 mm
Ouverture de clé	19 mm
Ouverture de clé Montage	19 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du raccordement vissé	PP
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 110 °C

WP-GT PP HF M16 - Raccord vissé pour gaine de protection

3241011

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241011

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241011

Approbation du sigle VDE

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,394 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr