

WP-GT BRASS PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241024>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



Données commerciales

Référence	3241024
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711609
Poids par pièce (emballage compris)	21,81 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,81 g
Numéro du tarif douanier	74122000
Pays d'origine	DE

WP-GT BRASS PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241024>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Sortie du câble	droit
Type de filetage	Pg

Dimensions

Largeur	21 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	30 mm
Ouverture de clé	19 mm
Ouverture de clé Montage	19 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	14 mm
--------------------	-------

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	8,5 mm
--------------------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau	Laiton, nickelé
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 250 °C

WP-GT BRASS PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241024>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241024>



Approbation du sigle VDE

WP-GT BRASS PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241024>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-GT BRASS PG9 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241024>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	64c01326-af6a-48b5-a638-cb061365afda

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,615 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr