

# WP-GT BRASS PG29 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40

## Données commerciales

Référence	3241028
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711647
Poids par pièce (emballage compris)	119,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	119,4 g
Numéro du tarif douanier	74122000
Pays d'origine	DE

# WP-GT BRASS PG29 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	Pg

### Dimensions

Largeur	46 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	40 mm
Ouverture de clé	43 mm
Ouverture de clé Montage	43 mm

### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	36 mm
--------------------	-------

### Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	27,5 mm
--------------------	---------

### Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé
Composants	exempt d'halogène

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
-----------------------	-----------------------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 250 °C

# WP-GT BRASS PG29 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>



Approbation du sigle VDE

# WP-GT BRASS PG29 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

### ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-GT BRASS PG29 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	21427f26-860e-4dc2-8a0e-50dbfec1445c

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)