

CD-HF 100X80 - Goulotte

3240363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240363>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, gris clair, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm

Avantages

- Extraction sans outil et sans bavure de la nervure par le point de rupture prescrit
- Le coupe-goulotte PPS CD permet une coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à sa transmission par levier et à sa géométrie de coupe spécifique.
- Coupe facile, sans effort et sans bavure avec cisaille pour goulottes CUTFOX-CD
- Les têtes larges et inclinées de la barrette de goulotte garantissent un montage facile et un maintien parfait du couvercle.
- Maintien sécurisé des câbles posés à l'aide d'étriers de retenue encliquetables latéralement sur les barrettes
- Les rivets à expansion plastiques permettent de fixer simplement les goulottes au moyen d'un outil à river.

Données commerciales

Référence	3240363
Conditionnement	8 Unité(s)
Commande minimum	8 Unité(s)
Clé de vente	BE7441
Product key	BE7441
GTIN	4046356508483
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 668 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 452 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

CD-HF 100X80 - Goulotte

3240363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240363>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Goulotte de câblage
-----------------	---------------------

Dimensions

Largeur	100 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau	PC/ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Propriétés mécaniques

Section d'utilisation	7174 mm ² (100 %)
Nombre de câbles pour un taux de remplissage de 60 %	275 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C
---------------------------------------	------------------

CD-HF 100X80 - Goulotte

3240363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240363>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240363>



CSA

Identifiant de l'homologation: 80202282



Approbation du sigle VDE

Identifiant de l'homologation: 40058453

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00004VN



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E328576

CD-HF 100X80 - Goulotte

3240363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240363>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 100X80 - Goulotte

3240363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240363>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

7,817 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr