WP-G BRASS IP40 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection

3241049

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241049

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

Données commerciales

Référence	3241049
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711852
Poids par pièce (emballage compris)	118,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	113,25 g
Numéro du tarif douanier	74122000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	métrique

Dimensions

Largeur	48 mm
Hauteur	43 mm
Longueur	43 mm
Ouverture de clé	43 mm
Ouverture de clé Montage	43 mm
	45 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	36 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	27,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé
Composants	exempt d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241049

	Approbation du sigle VDE

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	386d2d7c-5e80-4352-86f0-946a831dac6c

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	12,929 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr