C-BCSI 2,5/9X2,8 - Cosse

3240532

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240532

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cosse de câble mâle plat, bleue, 1,5 à 2,5 mm^2, dimension de pointe 20 x 2,8 mm

Avantages

- Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
- Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
- Absence d'halogène
- Étamage électrolytique

Données commerciales


Référence	3240532
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH3461
Product key	BH3461
GTIN	4046356528023
Poids par pièce (emballage compris)	0,72 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,71 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Caractéristiques du produit	Exempt d'halogène
	avec le système « Easy Entry »
	Brasé
	Isolé en PA

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	2,8 mm
Longueur de la douille	20 mm
Longueur cône d’entrée isolant	11 mm
Longueur zone de contact	9 mm
Longueur à dénuder maximale	8 mm
Epaisseur min.	0,8 mm
Cote intérieure collet d'isolation	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	Cu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Revêtement	étamage électrolytique
Matériau isolant	PA
Composants	exempt d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	20 mm


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température permanente	105 °C
Température de courte durée	120 °C

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,034 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr