# WP-G BRASS IP65 PG36 - Raccord vissé pour gaine de protection

3241057

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241057

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3241057 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DSA |
| Product key | AF7DSA |
| GTIN | 4046356712071 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 137,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 137,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 74122000 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Presse-étoupe pour tube ondulé |
| Type de presse-étoupe | Vissage de la gaine de protection |
| Sortie du câble | droit |
| Type de filetage | Pg |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Ouverture de clé | 52 mm |
| Ouverture de clé Montage | 52 mm |
| | 54 mm |

#### Dimensions extérieures

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |

#### Dimensions intérieures

| | |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 36,5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau | Laiton, nickelé |
| Composants | exempt d'halogène |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de presse-étoupe | Vissage de la gaine de protection |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241057

**Approbation du sigle VDE**

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27430310 |
| ECLASS-15.0 | 27430310 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001180 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 37791e93-7ff5-493e-9121-f420c9d12e7a |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr